

Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK


Per i sistemi TV di SCM · Campo di tenuta fino a 100 mm · Con regolazione rapida




Idoneità per applicazioni specifiche del settore



Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK



Design del sistema Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK



Bloccaggio meccanico VCMC-S6-QUICK per il serraggio di parti del telaio

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC per tavoli da console TV di SCM / Morbidelli
- Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
- L'installazione è efficiente, sicura e senza attrezzi; il tenditore è meccanicamente prefissato
- Adattamento dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi; estensione del campo di serraggio possibile grazie all'estensione
- Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina

Design

- La piastra di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
- Prolunga (2) per regolare il campo di serraggio
- Materiale d'attrito (3) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
- Robusto corpo base (4) in alluminio con supporto a coda di rondine (5) per il fissaggio su profilo TV di SCM / Morbidelli
- Bordi di tenuta resistenti (6) ottimizzati per lo scorrimento senza sforzo del tenditore sulla console

Prodotti punti di forza del prodotto

- Piastra di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
- Tiene saldamente anche i pezzi stretti con forze di bloccaggio fino a 700 N
- Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
- Speciali materiali di attrito sulla piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate

Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Per i sistemi TV di SCM · Campo di tenuta fino a 100 mm · Con regolazione rapida

🔑 Codice modello Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

VCMC-S6	–	QUICK	–	150x135	–	x75	–	15-85
1		2		3		4		5

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCMC-S6	Bloccaggio meccanico, SCM/Morbidelli sistema TV

2 – Forma

Codice	Tipo
QUICK	Con regolazione dell'altezza senza attrezzi

3 – Dimensioni

Codice	lxl in mm
150x135	150x135

4 – Altezza di bloccaggio

Codice	a in mm
x75...x110	75 e 110

5 – Campo di bloccaggio

Codice	Campo di bloccaggio in mm
15-85...	15-58 e
10-100	10-100

Il blocco meccanico VCMC-S6-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

- Disco di serraggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Montaggio a coda di rondine

Parti di ricambio disponibili: disco di serraggio, bordi di tenuta
Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio

🔑 Dati di ordinazione Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Tipo	N. articolo
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	10.01.12.04765
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10.01.12.04777

🔑 Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Tipo	Pezzi di ricambio		N. articolo
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Pressione del disco	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

Pezzi di ricambio	N. articolo
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 135x25,5x6 VCBL 10.01.12.04560

🔑 Dati di ordinazione Accessori Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Tipo	Accessori	N. articolo
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Prolunga con esagono VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


🔑 Dati tecnici Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Tipo	Campo di tenuta [mm]
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10,0 ... 100,0 mm

Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Per i sistemi TV di SCM · Campo di tenuta fino a 100 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK



VCMC-S6-QUICK

Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Per i sistemi TV di SCM · Campo di tenuta fino a 100 mm · Con regolazione rapida

Dati di costruzione Bloccaggi meccanici VCMC-S6-QUICK

Tipo	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (freccia elastica)
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	133	75	192,0	30	146,5	66,5	44	9
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	133	110	248,4	30	146,5	66,5	44	10