

Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Pour les systèmes TV de SCM · Capacité de serrage jusqu'à 100 mm · Avec réglage rapide



Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications


- Système de bridage mécanique pour machines d'usinage CNC pour tables consoles TV de SCM / Morbidelli
- Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
- L'équipement est efficace, sûr et sans outil ; le serrage est pré-fixé mécaniquement
- Adaptation en quelques secondes et sans outil de la hauteur de bridage à la pièce à usiner ; extension de la plage de bridage possible par rallonge
- Serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine




Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Construction

- Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable sans outil en hauteur de bridage et en surface d'appui sur la pièce à usiner et est abaissé par l'activation du vide
- Rallonge (2) pour adapter la plage de bridage
- Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
- Corps (4) robuste en aluminium avec logement en queue d'aronde (5) pour la fixation sur les consoles TV de SCM / Morbidelli
- Cadre d'étanchéité durable (6) optimisé pour déplacer sans effort le serrage sur la console



Composition du système Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK



Bloc de serrage VCMC-S6-QUICK serrage d'éléments de cadre

Points forts du produit

- Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps de préparation très courts
- Maintient en toute sécurité même les pièces étroites grâce à des forces de bridage pouvant atteindre 700 N
- Pas de support supplémentaire nécessaire, car le serrage est activable par le vide du centre d'usinage CNC
- Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de bridage assurent un maintien sûr même en cas de forces d'usinage élevées

Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Pour les systèmes TV de SCM · Capacité de serrage jusqu'à 100 mm · Avec réglage rapide

Code de désignation Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

VCMC-S6	–	QUICK	–	150x135	–	x75	–	15-85
1		2		3		4		5

1 – Désignation

Code	Type
VCMC-S6	Bloc de bridage, SCM/Morbidelli système TV

2 – Position de montage

Code	Type
QUICK	Avec réglage de la hauteur sans outil

3 – Dimensions

Code	Lxl en mm
150x135	150x135

4 – Hauteur de serrage

Code	H en mm
x75...x110	75 et 110

5 – Plage de serrage

Code	Plage de serrage en mm
15-85...10-100	15-58 et 10-100

Le bloc de serrage VCMC-S6-QUICK est livré entièrement monté. Le produit se compose de :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps de base en aluminium
- Logement en queue d'aronde

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité

Accessoires disponibles : rallonge de la plage de bridage

Données de commande Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Type	Réf. article
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	10.01.12.04765
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10.01.12.04777

Données de commande Pièces de rechange Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Type	Pièces de rechange		Réf. article
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Fixage du disque	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	Fixage du disque	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239

Pièces de rechange	Réf. article
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 135x25.5x6 VCBL 10.01.12.04560

Données de commande Accessoires Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Type	Accessoires		Réf. article
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	Rallonge à six pans creux	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374


Données techniques Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Type	Plage de serrage [mm]
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	15,0 ... 85,0 mm
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	10,0 ... 100,0 mm

Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Pour les systèmes TV de SCM · Capacité de serrage jusqu'à 100 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK



VCMC-S6-QUICK

Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Pour les systèmes TV de SCM · Capacité de serrage jusqu'à 100 mm · Avec réglage rapide

Données de construction Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK

Type	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Z (Allongement)
VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85	133	75	192,0	30	146,5	66,5	44	9
VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100	133	110	248,4	30	146,5	66,5	44	10