

真空クランプブロック VCBL-S6-HD

高さ: 75 mm、110 mm



業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション


- ・ SCM / Morbidelli社製システム向け真空クランプブロック (互換性あり)
- ・ 薄くデリケートなワークから粗い表面の無垢材までフレキシブルに対応
- ・ 無垢材、無垢材の表面、積層材を加工する際の大きい負荷に適合
- ・ タッチバルブを内蔵しているため、使用していないブロックをマシニングテーブル上に設置したまま使用可能
- ・ アクセサリを使用することで、自動位置決め機能付き Flexmaticマシニングテーブルおよび位置検知検出機能付き Start/Pilot にも使用可能



真空クランプブロック VCBL-S6-HD

デザイン

- ・ (1) 柔らかいプラスチック製タッチバルブ
- ・ (2) 吸着プレート取付: 回転して調整可能
- ・ (3) 凹凸のある表面もしっかりと追従するシーリングコード
- ・ (4) 交換・回転可能な吸着プレート: 内蔵されたNFCタグにより製品データをスマートフォンで読み出し可能
- ・ ネジ (8) を使用してメインボディ (5) と吸着プレート (7) をしっかりと固定
- ・ (6) 吸着カップを取り付けるためのプラスチック製アダプタリング



システムデザイン 真空クランプブロック VCBL-S6-HD

製品特徴

- ・ 高い保持力と安定性により、加工精度の向上に寄与
- ・ 幅広い用途に対応するため、セットアップ時間の削減が可能
- ・ 吸着面を回転でき、ワークの形状に合わせて柔軟に調整することが可能
- ・ 柔軟なシーリングにより表面の粗いワークにも対応可能
- ・ 吸着プレートはネジ式で固定されるため、加工中も高い安定性を実現

🔗 発注コード 真空クランプブロック VCBL-S6-HD

真空クランプブロック VCBL-S6-HD

高さ: 75 mm、110 mm

VCBL-S6-HD	-	140x130	-	x75	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 - 製品仕様

タイプ	種類
VCBL-S6-HD	真空クランプブロック, 高耐久仕様, SCM社 / Morbidelli、TVシリーズ
VCBL-S6-HD-CUP	真空パッド, 高耐久仕様, SCM社 / Morbidelli、TVシリーズ

2 - 吸着面サイズ

タイプ	サイズ (mm)
140x130...	140x130 ~ 128x60
128x60	

3 - クランプブロックの高さ

タイプ	高さ (mm)
x50...	50 ~ 110
x110	

4 - オプション仕様

タイプ	種類
S-360-15	360°回転 (15°刻み)

5 - オプション仕様

タイプ	種類
TV	タッチバルブ付き

真空クランプブロック VCBL-S6-HDは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです：

- ・ 吸着プレート: 回転可能
- ・
- ・ アルミ製メインボディ

スペアパーツ: シーリングコード、吸着プレート、取付ネジ (M10)、Oリング

アクセサリ: スイッチカム、スタート用マグネット、パイロットマシンテーブル